

HOLEX**Stanggriber, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

319705 25

GTIN

4045197673251

Artikelklasse

32B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Eloxeret hus i førsteklasses aluminium med diamantstøvsbelagte rulleenheder.
- Trinløs indstilling fra 1 til 70 mm.
- Egnede til runde, sekskantede og firkantede materialer.
- Integreret indstillingshjælp ved hjælp af skalaer.
- Universel cylindrisk holder.

Fordel:

Kan hurtigt indstilles til materialediameter.

Anvendelse:

Egnet til skive- og stjernerevolver.

Leveringsomfang:

Stanggriber inklusive rulleenheder, vekselskæber og skruenøgle til skruer med indvendig sekskant til udskiftning af rulleenheder eller vekselskæber.

Bemærk:

Passende VDI-adaptorer på reservedelsliste, se nr. 319707 str. 20 / 30.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	25 mm
Længde	55 mm
Bredde	75 mm
Højde	42 mm
Produkttype	Stanggriber

Tilbehør

Stanggriberadapter Skaft-Ø d1 20 mm	319707 20
Stanggriberadapter Skaft-Ø d1 30 mm	319707 30