

**OZ-spændepatronholder Form E3, VDI 30, Type: 1,5-25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319500 1,5-25
GTIN	4045197191427
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 30

Passende spændetænger: 462 E

Spændeområde d_2 : 2 - 25 mm

Krave-Ø d_6 : 68 mm

l_9 : 75 mm

Teknisk beskrivelse

Passende spændetænger	462 E
Udv. Ø d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
Spændeområde d_2	2 - 25 mm
Krave-Ø d_6	68 mm
l_8	59 mm
l_9	75 mm

Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-værktøjsholder