

**Spændehoved blød, SK 80, Startborings-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329946 40
GTIN	2050001924209
Artikelklasse	33H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.

**Anvendelse:**

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

**Bemærk:**

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

**Teknisk beskrivelse**

Startborings-Ø	40 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	rund
Længde L	53 mm
Adapter	SK 80

Produkttype

Spændehoved