

**Skruestik MANOK plus, Type / konstruktionsstørrelse: RD65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Stationær skruestik i massivt støbejern. Høj holdekraft, præcision og stivhed. Slebet flade til vandret opbygning, integreret anslag.

Anvendelse:

Alsidig i brug, f.eks. til bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner osv.

Passer til:

Opspændingshoveder nr.329910 – 329946.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Anvend skifteanordning nr. 329832 str. 65.

Teknisk beskrivelse

Længde L	184 mm
Bredde B	184 mm
Højde H	120 mm
Vægt	23,5 kg

Holderstørrelse	RD65
Hulkreds-Ø	126 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Afstand, monteringsboring	126 mm
Maks. spændekraft	105 kN
Spændeområde	4 - 65 mm
Dybdeanslag	92 mm
Notmål-tolerance	20 H7
Produkttype	Skruestik

Tilbehør

Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329934 21,5
Spænehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm	329932 9
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329934 52
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm	329930 56
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329930 26,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329934 55,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329930 31
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329934 29,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329934 22
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329934 31,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm	329934 56,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329934 20,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329934 26,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329930 59,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329930 53
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329930 24
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	329930 39,5
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm	329932 8,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10,5 mm	329930 10,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329934 11
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329934 33,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329930 34
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329930 46,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329930 55
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329934 62
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4 mm	329930 4
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329934 43
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329930 21
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm	329930 16
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329930 11
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329930 52
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329934 42,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329934 46
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329930 31,5

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5 mm	329930 5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329930 12,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329930 22
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329930 37
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329930 55,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm	329934 19
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm	329934 63,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm	329934 60,5
Spænehovedblød Startborings-Ø 40 mm	329936 40
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329934 44,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm	329930 27
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm	329930 51,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329934 23
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329930 39
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329934 31
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329930 13,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm	329930 54
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329930 60
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329930 49,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm	329930 11,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329934 33
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329930 18
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329930 62,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329930 46
	329934 39,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329934 57,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329930 23
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329934 30
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329934 18
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329934 34
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329930 38,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329930 32,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329930 23,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm	329930 42
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm	329930 13
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329930 36,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm	329934 32
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329934 36,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329930 53,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm	329930 40
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329930 16,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329934 57
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329930 64
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm	329930 35,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329930 29,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329934 53
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329934 54,5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329930 25,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329930 58,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329934 58,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329934 53,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329934 15,5
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm	329932 10
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm	329934 38
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm	329934 61
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329930 29
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329930 61,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329934 60
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329930 21,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm	329930 34,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329934 48
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	329930 52,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329934 65
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm	329930 48,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329934 61,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm	329934 54
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329930 62
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329930 28
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm	329930 56,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329934 45,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329934 25
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329930 51
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329930 44
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm	329930 38
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329930 42,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329930 57,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7,5 mm	329930 7,5
Spændehovedblød Startborings-Ø 20 mm	329936 20
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329930 33
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329934 43,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm	329930 9
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329934 28
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329934 59,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm	329930 24,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329934 21
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329930 49
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329930 58
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm	329930 8,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329934 37
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329934 51
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329930 12
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329934 12

Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm	329934 13
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329934 32,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm	329930 63,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm	329934 27
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4,5 mm	329930 4,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329934 35
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm	329934 34,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329934 30,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm	329930 19,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6,5 mm	329930 6,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329934 17
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329930 48
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329930 43
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329930 47
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7 mm	329930 7
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm	329930 47,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329934 44
Spænehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329932 8
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329934 59
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329930 57
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329930 54,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5,5 mm	329930 5,5
	329934 14

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm

329930 9,5

Spændehovedblød Startborings-Ø 5 mm

329936 5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm

329930 10

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm

329934 11,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm

329934 48,5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm

329930 50,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm

329934 50,5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm

329930 15

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm

329930 32

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm

329934 19,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm

329934 56

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm

329930 17,5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm

329930 28,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm

329934 64,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm

329934 47,5

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm

329930 45

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm

329930 18,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm

329934 42

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm

329934 24,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm

329934 41

329934 52,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329934 20
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329930 40,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329930 30,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm	329930 41,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm	329934 51,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329930 33,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329930 37,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm	329934 27,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329930 14,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329934 36
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm	329934 35,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329934 46,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329934 47
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm	329930 61
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329934 29
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329934 23,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329930 35
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm	329934 16
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329930 65
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329934 25,5

Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329934 63
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329930 44,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329934 24
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329934 37,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329934 16,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329934 49
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329934 14,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329934 12,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329934 38,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329930 20,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm	329930 60,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329930 59
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm	329934 15
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm	329934 18,5
Spænehovedblød Startborings-Ø 8 mm	329936 8
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6 mm	329930 6
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329934 49,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329930 36
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329934 26
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm	329934 17,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329930 45,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm	329934 28,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329934 39
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329930 43,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329930 22,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm	329930 27,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm	329930 14
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329934 55
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329930 25
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329930 26
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329934 58
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329930 50
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm	329934 41,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm	329934 40
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm	329930 41
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329934 13,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm	329930 64,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329930 15,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329930 8
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329930 30
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329934 22,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm	329930 19
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm	329934 45
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329930 63

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329934 40,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329930 20
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329934 50
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329934 64
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329930 17
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm	329932 9,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329934 62,5