



## ER-spændetangholder Form E4, VDI 20, Til ER-spændetænger: 25 ER



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319600 25
GTIN	4045197191458
Artikelklasse	32V

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 20

Passende spændetænger: 430 E (ER 25)

Spændeområde  $d_2$ : 1 - 16 mm

$d_6$ : 50 mm

$l_9$ : 50 mm

### Teknisk beskrivelse

$d_6$	50 mm
Spændeområde $d_2$	1 - 16 mm
$l_9$	50 mm
$d_{10}$	42 mm
Til ER-spændetænger	25
Passende spændetænger	430 E (ER 25)

$l_3$	18 mm
$l_8$	38 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	VDI-værktøjsholder