

**Skruestik MANOK plus, Type / konstruktionsstørrelse: SE65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Stationær skruestik i massivt støbejern. Høj holdekraft, præcision og stivhed. Slebet flade til vandret opbygning, integreret anslag. Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker leveres på forespørgsel.

Anvendelse:

Alsidig i brug, f.eks. til bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner osv.

Passer til:

Opspændingshoveder nr. 329970 - 329976.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Anvend skifteanordning nr. 329832 str. 65.

Teknisk beskrivelse

Vægt	23,5 kg
Højde H	120 mm
Bredde B	184 mm

Længde L	184 mm
Holderstørrelse	SE65
Hulkreds-Ø	126 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Maks. spændekraft	45 kN
Afstand, monteringsboring	126 mm
Spændeområde	4 - 65 mm
Notmål-tolerance	20 H7
Dybdeanslag	92 mm
Produkttype	Skruestik

Tilbehør

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329974 34
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm	329970 19
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329970 29
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329970 33,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329970 47
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329970 49
Spændehovedblød Startborings-Ø 5 mm	329976 5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm	329974 17,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329974 48
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10,5 mm	329970 10,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329970 37,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329974 20,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20,5 mm	329970 20,5

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329970 44
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329970 43,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm	329974 51,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm	329970 54
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm	329974 18,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329974 62,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329970 12,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm	329974 60,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329970 51
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm	329970 48,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6,5 mm	329970 6,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329974 21
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329970 65
Spænehovedblød Startborings-Ø 20 mm	329976 20
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm	329970 27
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329970 23
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm	329970 63,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12,5 mm	329974 12,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329974 63
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27 mm	329974 27
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329970 49,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51,5 mm	329970 51,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329974 55

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44 mm	329974 44
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329974 33
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm	329972 8,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329970 44,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329974 12
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329974 30
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329974 30,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329974 64
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5 mm	329970 5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329970 29,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm	329970 50,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329970 17
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329974 37
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm	329970 47,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm	329974 56,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329974 13,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 51 mm	329974 51
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329974 36
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	329974 39,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm	329970 9
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21 mm	329970 21

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329970 39
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329970 54,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329970 31
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329974 53,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329970 50
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329970 45,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329974 14,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329970 18
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm	329974 13
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm	329970 16
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329970 53
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19 mm	329974 19
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329974 57
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47,5 mm	329974 47,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29 mm	329974 29
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 44,5 mm	329974 44,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329974 57,5
Spænehovedblød Startborings-Ø 40 mm	329976 40
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23 mm	329974 23
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62,5 mm	329970 62,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329974 22
	329974 27,5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm	
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm	329974 35,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54 mm	329974 54
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33 mm	329970 33
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm	329970 41
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329974 61,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm	329974 38
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm	329970 15
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48,5 mm	329974 48,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17 mm	329974 17
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm	329970 28,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 27,5 mm	329970 27,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57 mm	329970 57
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329974 24
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7,5 mm	329970 7,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329974 25
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329970 43
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63,5 mm	329974 63,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329974 59,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329970 26,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329974 38,5

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm	329970 11,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329974 42,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329974 28
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28,5 mm	329974 28,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13 mm	329970 13
Spænehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm	329972 9,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4,5 mm	329970 4,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329970 52
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329974 32,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	329974 52,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64 mm	329970 64
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm	329974 56
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm	329974 61
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm	329970 40
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329974 22,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329970 35
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40 mm	329974 40
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm	329970 14
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 4 mm	329970 4
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329970 60
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38 mm	329970 38
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329970 31,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34 mm	329970 34

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329970 11
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39,5 mm	329970 39,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 29,5 mm	329974 29,5
Spænehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329972 8
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm	329974 24,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11,5 mm	329974 11,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329970 46,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329970 20
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329974 58
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm	329974 32
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm	329970 45
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 7 mm	329970 7
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329970 16,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8,5 mm	329970 8,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32 mm	329970 32
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61 mm	329970 61
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm	329970 10
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55 mm	329970 55
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14,5 mm	329970 14,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329970 46
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 6 mm	329970 6
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 17,5 mm	329970 17,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9,5 mm	329970 9,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329970 58,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45 mm	329974 45

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30,5 mm	329970 30,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50 mm	329974 50
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46,5 mm	329974 46,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm	329974 19,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59,5 mm	329970 59,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 5,5 mm	329970 5,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49 mm	329974 49
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31,5 mm	329974 31,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 20 mm	329974 20
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm	329974 41,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41 mm	329974 41
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22 mm	329970 22
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 57,5 mm	329970 57,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 19,5 mm	329970 19,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm	329970 42
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15 mm	329974 15
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 49,5 mm	329974 49,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329970 62
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26,5 mm	329974 26,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60,5 mm	329970 60,5
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 9 mm	329972 9

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm	329970 34,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 46 mm	329974 46
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58,5 mm	329974 58,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43 mm	329974 43
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329974 59
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm	329974 64,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 58 mm	329970 58
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16 mm	329974 16
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329970 25,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42 mm	329974 42
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329970 40,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 11 mm	329974 11
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 45,5 mm	329974 45,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52 mm	329974 52
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329970 26
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329974 36,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 22,5 mm	329970 22,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 39 mm	329974 39
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 43,5 mm	329974 43,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 26 mm	329974 26

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329974 21,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 30 mm	329970 30
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 16,5 mm	329974 16,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53,5 mm	329970 53,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329974 15,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 40,5 mm	329974 40,5
Spændehovedblød Startborings-Ø 8 mm	329976 8
Spændehovedmed tværriller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 10 mm	329972 10
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25 mm	329970 25
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 25,5 mm	329974 25,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18,5 mm	329970 18,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37,5 mm	329974 37,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329970 55,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 63 mm	329970 63
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 54,5 mm	329974 54,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 42,5 mm	329970 42,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329970 23,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 38,5 mm	329970 38,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36 mm	329970 36
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 8 mm	329970 8
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 61,5 mm	329970 61,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 33,5 mm	329974 33,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35 mm	329974 35

Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 12 mm	329970 12
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56,5 mm	329970 56,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24 mm	329970 24
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 23,5 mm	329974 23,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 55,5 mm	329974 55,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 65 mm	329974 65
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 28 mm	329970 28
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 31 mm	329974 31
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 48 mm	329970 48
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 52,5 mm	329970 52,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 35,5 mm	329970 35,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 47 mm	329974 47
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 24,5 mm	329970 24,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 21,5 mm	329970 21,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 37 mm	329970 37
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 36,5 mm	329970 36,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 64,5 mm	329970 64,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 34,5 mm	329974 34,5
Spænehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 13,5 mm	329970 13,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 62 mm	329974 62
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 53 mm	329974 53
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 50,5 mm	329974 50,5
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 60 mm	329974 60

Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 15,5 mm	329970 15,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 32,5 mm	329970 32,5
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 18 mm	329974 18
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 14 mm	329974 14
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 56 mm	329970 56
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 41,5 mm	329970 41,5
Spændehovedglat Spænde-Ø (0,5 mm stigende) 59 mm	329970 59