



Hurtigskifte-basisenhed, Type: AA



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318000 AA
GTIN	4045197315687
Artikelklasse	36A

Beskrivelse

Anvendelse:

Læg enheden med planslebet grundflade på en forsætter, der er så flad som muligt, og fastgør den. Da skal centrerskivens boring først være drejet, så den passer til. Justering sker på den mest hensigtsmæssige måde med fastspændt borestangholder og borestang, som justeres i vinkel til planskiven. Sæt så viseren på nulmærket på dækskiven, og spænd spændeskruen fast. Ved præcise drejearbejder eller tunge, grove snit er det en fordel at sikre stiften med 2 passtifter. De passende boringer er lavet på forhånd.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 excenterarm til nr. 318000, 1 spændenøgle til nr. 318100; 318200.

Teknisk beskrivelse

Type	AA
Bredde	70 mm
Maksimal slædebredde SB	80 mm
Borings-Ø for hoved	13 mm
Maksimalt fremspring A	30 mm
Maksimal skærhøjde h	12 mm

Højde	37 mm
Borings-Ø for centrerplade	10 mm
Maksimal ydelse på drejebænken	1,104 kW
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

Borestangholder-lynskifte Type AA	318200 AA
Hurtigskifte-sideholder Type AA12/50	318100 AA12/50