



Hurtigskifte-basisenhed, Type: B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318000 B
GTIN	4045197315700
Artikelklasse	36A

Beskrivelse

Anvendelse:

Læg enheden med planslebet grundflade på en forsætter, der er så flad som muligt, og fastgør den. Da skal centrerskivens boring først være drejet, så den passer til. Justering sker på den mest hensigtsmæssige måde med fastspændt borestangholder og borestang, som justeres i vinkel til planskiven. Sæt så viseren på nulmærket på dækskiven, og spænd spændeskruen fast. Ved præcise drejearbejder eller tunge, grove snit er det en fordel at sikre stiften med 2 passtifter. De passende boringer er lavet på forhånd.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 excenterarm til nr. 318000, 1 spændenøgle til nr. 318100; 318200.

Teknisk beskrivelse

Maksimal ydelse på drejebænken	5,888 kW
Maksimalt fremspring A	71 mm
Maksimal skærhøjde h	32 mm
Bredde	150 mm
Type	B
Borings-Ø for centrerplade	16 mm

Højde	75 mm
Borings-Ø for hoved	32 mm
Maksimal slædebredde SB	150 mm
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

Hurtigskifte-sideholder Type B32/120	318100 B32/120
Hurtigskifte-sideholder Type B25/140	318100 B25/140
Hurtigskifte-afstikholder uden skær Type B	318600 B
Hurtigskifteholder med cylindrisk boring Type B	318300 B
Hurtigskifte-sideholder Type B32/140	318100 B32/140
Hurtigskifte-sideholder Type B25/120	318100 B25/120
Spændebånd komplet Passer til skærholderhoved B	318150 B
Borestangholder-lynskifte Type B	318200 B