

Garant**Krympepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308187 8
GTIN	4045197290861
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra spænde-Ø D₁ 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).

Med **kølekanaler** og låsbare gevind. Ø D₁: 3 mm, 4 mm, 5 mm ikke låsbar.

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. **Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskrue (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm

Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Underskab	354290
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12