

ALZMETALL
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076560 6
GTIN	2050001755346
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.

- **Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital visning af omdrejningstal.**
- **Trinløs justering af omdrejningstallet.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.**
- **Uden borepatron.**

Med højderegulerbart og drejeligt borehoved.

Bemærk:

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.

Producentbetegnelse: ALZTRONIC 6

Effektforbrug: 540 W

maks. omdrejningstal: 700 - 10000 min⁻¹

Værktøjsholder: B16

Maks. gevindbor-Ø i stål: M6

Spindelvandring: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Udladning	200 mm
Maskinggrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
Spindelvandring	40 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M6
Maks. bor-Ø i stål	6 mm
Effektforbrug	540 W
Maskinggrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Højdeindstilling af borehoved	håndhjul
Søjle-Ø	50 mm
Producentbetegnelse	ALZTRONIC 6
maks. omdrejningstal	700 - 10000 min ⁻¹
Afstand spindelgrundplade, maksimal	250 mm
Værktøjsholder	B16
Vægt	64 kg
Afstand spindelgrundplade, minimal	110 mm
Tilspænding	manuelt
T-notens nominelle mål	12 mm
Antal T-noter	2
T-not-afstand	80 mm