

AEG

Slagboremaskine, Type: SB2E850R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld slagboremaskine med

- Højre- / venstreløb.
- Sikkerhedskobling.
- FIXTEC hurtigspændepatron i metal.
- 2-trins planetgear af hensyn til et højt drejningsmoment og optimal tilpasning til materialet.

Kompakt og kraftfuld 850-W-slagboremaskine.

Fordel:

FIXTEC hurtigspændepatron i metal.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron i metal 1,5 – 13 mm, ekstrahåndtag, boreddybdeanslag, transportkuffert.

Bemærk:

Passende borepatron finder du under gruppe 34.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 2. gear	3200 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	13,7 m/s ²
Effektforbrug	850 W
Producentbetegnelse	SB2E850R
Vægt	2,8 kg
Maks. moment	56 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	1000 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	20 mm
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Slagboremaskine