




Hurtigskifteholder med cylindrisk boring, Type: A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318300 A
GTIN	4045197316158
Artikelklasse	36A

Beskrivelse

Udførelse:

Forsynet med kontra-højdejusteringskrue og 2 spændeskruer.

Anvendelse:

Til fastgørelse af morsekonus-bøsninger nr. 318400.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Længde	80 mm
Type	A
passer til nr. 318000	A
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

MK-bøsning til hurtigskiftestålholder Type A1	318400 A1
MK-bøsning til hurtigskiftestålholder Type A2	318400 A2