



Krympepatron, HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308191 5 |
| GTIN | 2050001690210 |
| Artikelklasse | 33W |

Beskrivelse

Udførelse:

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-Ø D₁ 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskrue (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 5 mm |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Udvendig Ø D | 22 mm |
| Adapter | HSK-A 63 A = 120 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Underskab | 354290 |