

**Garant****Krympepatron med kølekanal., HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308187 18
GTIN	4045197290915
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm (vandring 10 mm).

Med **kølekanaler** og låsbare gevind. Ø D<sub>1</sub>: 3 mm, 4 mm, 5 mm ikke låsbar.

**GARANT:** HSK-funktionsflader bearbejdet. **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

**Anvendelse:**

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

**Leveringsomfang:**

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskruer (fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	95 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm

Udvendig Ø D	42 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22