




Hurtigskifteholder med cylindrisk boring, Type: C40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318300 C40
GTIN	4045197316172
Artikelklasse	36A

Beskrivelse

Udførelse:

Forsynet med kontra-højdejusteringskrue og 2 spændeskruer.

Anvendelse:

Til fastgørelse af morsekonus-bøsninger nr. 318400.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	40 mm
Type	C40
Længde	160 mm
passer til nr. 318000	C
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

MK-bøsning til hurtigskiftestålholder Type B3	318400 B3
MK-bøsning til hurtigskiftestålholder Type B4	318400 B4