



## Båndslibemaskine GIS, Type: 790230



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077612 790230
GTIN	2050001681485
Artikelklasse	03H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

GRIT GI-båndslibeprogrammet er udviklet til industriens høje krav: **Robust konstruktion**, med **ekstremt kraftige motorer**.

- **Høj rentabilitet på grund af den optimale slibeeffekt.**
- **Kraftig motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patenteret båndspændesystem**
- **Høj arbejdssikkerhed: Anslag, slibespalte og øjenværn kan indstilles separat.**

Den ideelle løsning til alle, som udelukkende leder efter en båndslibemaskine uden udvidelsesmulighed. Robust, kompakt konstruktion og enkel håndtering garanterer førsteklasses arbejdsresultater. Nemt indstillelig arbejdshøjde, spånfang.

#### Leveringsomfang:

Inklusive maskinfod, CEE-stik (16 A), 1 slibebånd 2000 mm; korn 36.

#### Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 ff og nr. 558453-56.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	GIS 150
---------------------	---------

Vægt	86 kg
Båndbredde	150 mm
maks. omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Båndlængde	2000 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Båndslibere

## Tilbehør

Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 60	558330 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558453 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558453 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558454 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558454 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558453 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 120	558330 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558456 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 40	558330 40
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558454 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 80	558330 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558453 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558454 36