



## Korthulsborholder VARIA VX3, VX3, Spænde-Ø D1: 16mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319823 16     |
| GTIN                | 2050001743688 |
| Artikelklasse       | 33E           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**VX – Tværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.**

#### Fordel:

- Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
- Kort konstruktion – Lave stykomkostninger.

#### Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

#### Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringsættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

### Teknisk beskrivelse

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Udragende længde, A-mål | 28 mm |
|-------------------------|-------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 16 mm             |
| Udvendig Ø D            | 48 mm             |
| Adapter                 | VX3               |
| Produkttype             | Fladespændepatron |