

**Aksial fræsedornsholder VARIA, V5, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319841 16
GTIN	2050001077998
Artikelklasse	33E

**Beskrivelse****Fordel:**

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

**Anvendelse:**

**Med pasfjeder.** Til fræsere med længde- og tværnoter.

**Bemærk:**

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V3, V4 og V5 på 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Indvendig køling på forespørgsel.

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 19 mm

Kravebredde L<sub>5</sub>: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	19 mm
Kravebredde L <sub>5</sub>	6 mm

Adapter	V5
Produkttype	Fræser-indstiksdorn