



Universalloddekolbe Multi-TC med temperaturregulering, Varmeeffekt: 75W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082150 75
GTIN	4003008065664
Artikelklasse	04C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv universalloddekolbe med en præcist regulerende temperaturføler, som er placeret direkte under loddespiden, der opvarmes indefra. Kombinationen af den direkte temperaturregistrering med den præcise reguleringselektronik, der er integreret i grebet, gør det muligt at udføre både **fine loddeopgaver** på følsomme elektroniske komponenter **og opgaver med meget stort varmebehov** på professionel vis.

Anvendelse:

Til mobil anvendelse på service-, vedligeholdelses- og reparationsområdet. Ersa Multi-TC har samme funktioner som en stor loddestation, men ikke nogen galvanisk adskillelse.

Teknisk beskrivelse

Opvarmningseffekt	285 W
Varmeeffekt	75 W
Reguleringsområde, loddespidstemperatur	250 - 450 °C
Vægt uden tilledning	60 g
Opvarmningstid	ca. 34 s
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddekolbe

Tilbehør

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1,5 mm	082365 1,5
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355
Loddespids Producentbetegnelse BDLF	082400 BDLF
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1 mm	082365 1