

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 9 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076560 9
GTIN	2050001755353
Artikelklasse	03P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.

- **Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital visning af omdrejningstal.**
- **Trinløs justering af omdrejningstallet.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.**
- **Uden borepatron.**

Med højderegulerbart og drejeligt borehoved.

**Bemærk:**

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.

Producentbetegnelse: ALZTRONIC 9

Effektforbrug: 540 W

maks. omdrejningstal: 390 - 6500 min<sup>-1</sup>

Værktøjsholder: B16

Maks. gevindbor-Ø i stål: M8

Spindelvandring: 40 mm

## Teknisk beskrivelse

Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
Vægt	64 kg
maks. omdrejningstal	390 - 6500 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder	B16
Maks. gevindbor-Ø i stål	M8
Producentbetegnelse	ALZTRONIC 9
Udladning	200 mm
Højdeindstilling af borehoved	håndhjul
Afstand spindelgrundplade, minimal	110 mm
Afstand spindelgrundplade, maksimal	250 mm
Maks. bor-Ø i stål	9 mm
Spindelvandring	40 mm
Søjle-Ø	50 mm
Tilspænding	manuelt
Effektforbrug	540 W
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Antal T-noter	2
T-not-afstand	80 mm