

mato

Trykluffedtsprøjte, 400 g



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083585
GTIN	4016553410056
Artikelklasse	08H

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluffsprøjter med enhåndsbetjening og fremragende balance. **Enkeltskudssystem til optimal fedtkontrol (1 cm³ / slag)**, trykudveksling 1:60.

Mulighed for påfyldning med løst fedt (indhold 500 cm³) eller med patroner (indhold: 400 g).

Velegnet til fedt op til NLGI 2.

Leveringsomfang:

Inklusive gummipanserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.

Teknisk beskrivelse

Kontroltryk	800 bar
Driftsområde trykluffforsyning	3 - 8 bar
Tilslutningsgevind, slange	R1/8 tommer
Arbejdstryk	400 bar
Produktnavnsegenskab	400 g
Produkttype	Fedtpresse

Tilbehør

Universalfedtpatron til Standardfedtsprøjter Type UNI	083590 UNI
Panserslange med skydekobling Tilslutningsgevind 1/8	083588 1/8
Hydraulikgribemundstykke med 4 klør Tilslutningsgevind 1/8	083589 1/8
Hydraulikgribemundstykke med 4 klør safeLOCK Tilslutningsgevind 1/8	083596 1/8
Universalfedtpatron til Standardfedtsprøjter Type PLUS	083590 PLUS
Panserslange til hydraulikgribemundstykke med 4 klør Tilslutningsgevind 1/8	083586 1/8
Dyserør med universalmundstykke Tilslutningsgevind 1/8	083583 1/8
Universalfedtpatron til Lube-Shuttle®-fedtsprøjter Type PLUS	083592 PLUS
Universalfedtpatron til Lube-Shuttle®-fedtsprøjter Type UNI	083592 UNI
Dyserør med spidsmundstykke Tilslutningsgevind 1/8	083584 1/8