

SWISS TOOLS

**Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318811 25
GTIN	2050001673114
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Indvendig køling: ja

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Spændelængde L<sub>1</sub>: 58 mm

B: 40 mm

Udvendig Ø D: 102 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	100 mm
B	40 mm
Spændelængde L <sub>1</sub>	58 mm
Til holdefirkant	25 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling

ja

Produkttype

Stålholder