


## PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085480 5
GTIN	5022044020160
Artikelklasse	08W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

#### Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Leveringsomfang:

100 stempeltyper  
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)  
1 pincet  
1 sekskantnøgle  
1 holder  
i kunststofboks.

#### Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

### Teknisk beskrivelse

Længde, stempeltype	19,05 mm
Antal anvendelige stempeltyper	8
Højde, stempeltype	8 mm
Skrifthøjde	5 mm
Længde, stempelholder	39 mm
Bredde, stempeltype	4,8 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

## Tilbehør

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/7 mm	085481 5/7
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/E mm	085481 5/E
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/M mm	085481 5/M
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/8 mm	085481 5/8
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/V mm	085481 5/V
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/. mm	085481 5/.
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/T mm	085481 5/T
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/W mm	085481 5/W
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/U mm	085481 5/U
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/Y mm	085481 5/Y
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/L mm	085481 5/L

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/2 mm	085481 5/2
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/+ mm	085481 5/+
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/F mm	085481 5/F
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/5 mm	085481 5/5
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/R mm	085481 5/R
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/D mm	085481 5/D
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/6 mm	085481 5/6
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5LEER mm	085481 5LEER
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/H mm	085481 5/H
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/& mm	085481 5/&
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/P mm	085481 5/P
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/1 mm	085481 5/1
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/N mm	085481 5/N
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/C mm	085481 5/C
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/0 mm	085481 5/0
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/S mm	085481 5/S
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/G mm

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/I mm

085481 5/I

Ståltyper kan udskiftesTalsortiment 0 – 9 Skrifthøjde 5 mm

085483 5

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/Q mm

085481 5/Q

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/O mm

085481 5/O

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/, mm

085481 5/,

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/3 mm

085481 5/3

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/Z mm

085481 5/Z

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/9 mm

085481 5/9

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/A mm

085481 5/A

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/X mm

085481 5/X

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/K mm

085481 5/K

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/4 mm

085481 5/4

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5// mm

085481 5//

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/- mm

085481 5/-

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480  
Skrifthøjde / tegn 5/B mm

085481 5/B

Ståltypeholder, enkel til sortiment nr. 085480 Egnnet til  
skrifthøjde 4-5 mm

085482 4-5