

 kurtz ersa

## Hurtig loddekolbe „Multi-Sprint“, ERSA type: 960ED



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Artikelklasse	04C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Usædvanlig let loddepistol uden transformator og med PTC-varmeelement. **Opvarmningstid ca.20 sekunder.** Ved at trykke regelmæssigt kan varmetilførslen tilpasses til loddestedets varmebehov. Indvendigt opvarmet loddespids med høj virkningsgrad. Ledning 1,5 m.

#### Anvendelse:

Specielt i forbindelse med montering og reparationer, da loddekolben kan anvendes universelt i **området 15 – 100 W** (som standardloddekolber).

### Teknisk beskrivelse

Loddespidstemperatur efter 3 minutter	350 °C
Opvarmningseffekt	150 W
Loddespidsbredde	3,2 mm
Varmeeffekt	75 W
Vægt uden tilledning	100 g
ERSA-type	960ED
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddekolbe

## Tilbehør

Loddespids Producentbetegnelse 832CDLF	082400 832CDLF
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1 mm	082365 1
Loddespids Producentbetegnelse BDLF	082400 BDLF
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1,5 mm	082365 1,5
Loddespids Producentbetegnelse 832EDLF	082400 832EDLF
Loddespids Producentbetegnelse 832SDLF	082400 832SDLF