

SWISS TOOLS

Borestangholder, PSC 40, Spænde-Ø D1: 16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318886 16
GTIN	2050001714633
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	65 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
L ₁	43 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	PSC 40
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

