

SWISS TOOLS

Borestangholder, PSC 63, Spænde-Ø D1: 12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318888 12
GTIN	2050001672919
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
L ₁	58 mm
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

