



Borehammer 230 V, Type: PLH32XE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

- Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
- SDS-Plus borholder.
- Utrolig stærkt metalgearhus.
- Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.

Elektrisk kombihammer med høj slagenergi til boring af huller op til 32 mm i beton.

Netkabel 4 m.

- FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
- Drejestop til lette mejselopgaver.
- Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
- Anti-Vibrations-System AVS.

Fordel:

Anti-Vibrations-System.

Leveringsomfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, selvspændende borepatron 1,5 – 13 mm, ekstra håndgreb med boreddybdestop, borfedt, transportkuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	900 W
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. slagtal	4500 - 4500 min ⁻¹
Producentbetegnelse	PLH32XE
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Vægt	3,6 kg
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Maks. vibration iht. EN	22 m/s ²
Slagenergi	3,8 J
Maks. spiralbor-Ø i beton	32 mm
Omdrejningstalområde	0 - 800 min ⁻¹
Skaft	SDS Plus
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

HM-universalbitborssæt, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 12 mm	787060 12
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 10 mm	787060 10
HM-universalborsætlang Bor-Ø 6-12 mm	787055 6-12

HM-universalborsæt Bor-Ø 4-10 mm

787050 4-10

Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 8 mm

787060 8