

SWISS TOOLS

Værktøjsholder diagonal 45°, højre, PSC 63, Til holdefirkant: 25 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318880 25
GTIN	2050001672858
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Udragende længde, A-mål: 110 mm

B: 40 mm

Udvendig Ø D: 102 mm

Spids-midterforskydningf: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	110 mm
Til holdefirkant	25 mm
B	40 mm
Spids-midterforskydningf	15 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Adapter	PSC 63

Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Stålholder