



Akku-borehammer Uden batteri, lader og kuffert, Type: M12CH4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
 - SDS-Plus borholder.
 - Utrolig stærkt metalgearhus.
 - Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
- 12 V / 4,0 Ah Red lithium-ion-akku-borehammer med kulfri POWERSTATE EC-motor,** optimeret til borerer fra Ø 4 til 10 mm i beton og murværk. Redlink Plus elektronisk overbelastningsbeskyttelse af hensyn til lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Nul-version – uden batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	4,4 m/s ²
-------------------------	----------------------

Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. slagtal	6575 min ⁻¹
Slagenergi	1,1 J
Maks. spiralbor-Ø i træ	13 mm
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Producentbetegnelse	M12CH-0
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Vægt	1,9 kg
Batterispænding	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Omdrejningstalområde	0 - 900 min ⁻¹
Skaft	SDS Plus
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C