



## Spændehoved blød, Top 65, Startborings-Ø: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329976 20
GTIN	2050001928429
Artikelklasse	33H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.

#### Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Anbefaling:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

#### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

### Teknisk beskrivelse

Startborings-Ø	20 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	sekskant
Længde L	49 mm
Adapter	Top 65
Produkttype	Spændehoved