



Gevindskæreapparat Rubber-Flex til multigradespændetang, Type: M3-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Artikelklasse	35D

Beskrivelse

Udførelse:

- Til maskiner med kun én rotationsretning.
- Justerbar sikkerhedsglidekobling, beskytter snittappen mod brud.
- Længdeudligning ved træk og tryk, udligner differencen mellem maskintilspænding og gevindstigning.
- Automatisk tilspænding garanterer kalibreret gevind.
- Automatisk hurtigreturløb 1,6 : 1.
- Højreløb og venstreløb muligt uden omstilling.
- Anvendelse af Rubber-Flex-spændetænger eller hurtigskifteindsatser.
- Kort ansnitsfjedring, giver mulighed for fjernelse af spåner uden at skære gevindet i stykker.

Størrelserne M3-M12 og M10-M30 med dobbelt opspænding.

Infotekst:

Møtrik til præcist justerbar gevinddybde, $\pm 0,1$ mm.

Anvendelse:

- Opspænding i en roterende spindel.
- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Uden forudgående omstilling til venstre- eller højregevind, kan anvendes til linninghul og gennemgående hul.

Leveringsomfang:

Inklusive stoparm og ved nr. 333500 også 2 multigradespændetænger (Rubber-Flex), 2 gaffelnøgler og 1 skruetrækker til skruetrækker til indvendig sekskant passende til apparatet!

Specialtilbehør:

Multigradespændetang (Rubber Flex) nr. 333640, reserve-spændeelement nr. 333630, se reservedelsliste.

Bemærk:

Passende konusskafter nr. 342500; 342600.

Teknisk beskrivelse

Skæreområde	M3-12
Konusskafterholder DIN 238	B 16
Automatisk slaglængde	15 mm
Kabinet-Ø	70 mm
Ø-område for 2. spændepatron	6,5 - 10 mm
Maks. omdrejningstal ved fremløb	1100 min ⁻¹
Ø-område for 1. spændepatron	3,5 - 6,5 mm
Vægt	1,7 kg
Hel længde	176 mm
Produkttype	Gevindskæreapparat

Tilbehør

Multigradespændetang Rubber-Flex Spændeområde, skaft-Ø 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Spændeelement Passer til type M3-12	333630 M3-12
Multigradespændetang Rubber-Flex Spændeområde, skaft-Ø 6,5-10 mm	333640 6,5-10