

ALZMETALL
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076560 14
GTIN	2050001755377
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.

- **Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital visning af omdrejningstal.**
- **Trinløs justering af omdrejningstallet.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.**
- **Uden borepatron.**

Med stift borehoved og højderegulerbart og drejeligt maskinbord

Bemærk:

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.

Producentbetegnelse: ALZTRONIC 14

Effektforbrug: 540 W

maks. omdrejningstal: 230 - 4000 min⁻¹

Værktøjholder: MK2

Maks. gevindbor-Ø i stål: M10

Spindelvandring: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Udladning	190 mm
Tilspænding	manuelt
Afstand spindelgrundplade, minimal	437 mm
Højdeindstilling af maskinbord	Håndsving
Vægt	83 kg
Maskinbord, længde, effektiv støtteflade	300 mm
Afstand spindelmaskinbord, minimal	75 mm
Maks. bor-Ø i stål	14 mm
Effektforbrug	540 W
Maks. gevindbor-Ø i stål	M10
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
maks. omdrejningstal	230 - 4000 min ⁻¹
Værktøjsholder	MK2
Spindelvandring	80 mm
Producentbetegnelse	ALZTRONIC 14
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Afstand spindelgrundplade, maksimal	437 mm
Maskinbord, bredde, effektiv støtteflade	240 mm
Søjle-Ø	65 mm
Afstand spindelmaskinbord, maksimal	357 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Antal T-noter	2
T-not-afstand	80 mm