



## Gevindskæreapparat til hurtigskifteindsatser, Type: M3-12



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 333600 M3-12  |
| GTIN                | 4045197312716 |
| Artikelklasse       | 35D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Til maskiner med kun én rotationsretning.
- Justerbar sikkerhedsglidekobling, beskytter snittappen mod brud.
- Længdeudligning ved træk og tryk, udligner differencen mellem maskintilspænding og gevindstigning.
- Automatisk tilspænding garanterer kalibreret gevind.
- Automatisk hurtigreturløb 1,6 : 1.
- Højreløb og venstreløb muligt uden omstilling.
- Anvendelse af Rubber-Flex-spændetænger eller hurtigskifteindsatser.
- Kort ansnitsfjedring, giver mulighed for fjernelse af spåner uden at skære gevindet i stykker.

#### Anvendelse:

- Opspænding i en roterende spindel.
- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Uden forudgående omstilling til venstre- eller højregevind, kan anvendes til linninghul og gennemgående hul.

#### Leveringsomfang:

Inklusive stoparm og ved nr. 333500 også 2 multigradespændetænger (Rubber-Flex), 2 gaffelnøgler og 1 skruetrækker til skruetrækker til indvendig sekskant, der passer til apparatet!

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser nr. 335420 – 335640.

Reserve-spændeanordning nr. 333630 (se reservedelsliste).

**Bemærk:**

Passende konusskafter nr. 342500; 342600.

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Hel længde                       | 176 mm                 |
| Ø-område for 2. spændepatron     | 6,5 - 10 mm            |
| Ø-område for 1. spændepatron     | 3,5 - 6,5 mm           |
| Vægt                             | 1,7 kg                 |
| Automatisk slaglængde            | 15 mm                  |
| Konusskafterholder DIN 238       | B 16                   |
| Kabinet-Ø                        | 70 mm                  |
| Skæreamråde                      | M3-12                  |
| Maks. omdrejningstal ved fremløb | 1100 min <sup>-1</sup> |
| Produkttype                      | Gevindskæreapparat     |

**Tilbehør**

|  |             |
|--|-------------|
| MK-indstiksskaft præcisionsudførelse MK / borepatronkonus 4/16 | 342600 4/16 |
| MK-indstiksskaft præcisionsudførelse MK / borepatronkonus 2/16 | 342600 2/16 |
| Indstiksdorn med MK-skaft MK / borepatronkonus 2/16            | 342500 2/16 |
| MK-indstiksskaft præcisionsudførelse MK / borepatronkonus 3/16 | 342600 3/16 |
| Indstiksdorn med MK-skaft MK / borepatronkonus 3/16            | 342500 3/16 |
| Indstiksdorn med MK-skaft MK / borepatronkonus 1/16            | 342500 1/16 |
| Indstiksdorn med MK-skaft MK / borepatronkonus 4/16            | 342500 4/16 |
|  | 342600 1/16 |

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse MK /  
borepatronkonus 1/16

---