

# mato

## Håndbetjente fedtpresser uden tilbehør, 400 g



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083572
GTIN	4016553061067
Artikelklasse	08H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Førsteklasses **industriudførelse** (forkert smøring er udelukket) med trinløs stempelstangsfastgørelse. Mulighed for påfyldning med løst fedt (indhold 500 cm<sup>3</sup>) eller patron (indhold 400 g).

#### Norm:

**DIN 1283**

### Teknisk beskrivelse

Kontroltryk	800 bar
Tilslutningsgevind, slange	R1/8 tommer
Arbejdstryk	400 bar
Indhold	400 g
Produktnavnsegenskab	400 g
Produkttype	Fedtpresse

### Tilbehør

Hydraulikgribemundstykke med 4 klørsafeLOCK Tilslutningsgevind 1/8	083596 1/8
---	------------

Panserslange til hydraulikgribemundstykke med 4 klør Tilslutningsgevind 1/8	083586 1/8
Dyserør med universalmundstykke Tilslutningsgevind 1/8	083583 1/8
Dyserør med spidsmundstykke Tilslutningsgevind 1/8	083584 1/8
Panserslange med skydekobling Tilslutningsgevind 1/8	083588 1/8
Universalfedtpatron til Standardfedtsprøjter Type PLUS	083590 PLUS
Hydraulikgribemundstykke med 4 klør Tilslutningsgevind 1/8	083589 1/8
Universalfedtpatron til Standardfedtsprøjter Type UNI	083590 UNI