

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319000 20
GTIN	4045197190987
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Teknisk beskrivelse

h ₆	25 mm
b ₂	30 mm

h_2	22 mm
Skaft-Ø d_1	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------