



Gevind-hurtigskiftepatron, SK 40, Gevindskæreområde: M6-20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 12,5 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Indv. Ø D₁: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	55 mm
--------------	-------

Gevindskæreområde	M6 – M20
Udragende længde, A-mål	100 mm
Længdeudligning, tryk	12,5 mm
Indv. Ø D ₁	31 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
	335470

Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335430 10
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9