

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 62 mm

Teknisk beskrivelse

Indv. Ø D ₁	19 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Udragende længde, A-mål	62 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
	335645 3,5

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 3,5 mm

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 8 mm

335645 8

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308760 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308795 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308790 50

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 9 mm

335420 9

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335420 11

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335420 8

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50

308610 50

Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 69872 passer til
konusdornstørrelse 50

308810 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

AntræksbolteForm A Passer til konus 50

308600 50

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 10 mm

335645 10

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50

308785 50

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335610 7

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 9 mm

335645 9

Antræksboltetætnet Passer til konus 50

308660 50

Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 7388 passer til
konusdornstørrelse 50

308812 50

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 6 mm

335645 6

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335420 10

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335610 11

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8