

**Garant****Gevindskæreapparat, Type: 12/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

334100 12/2

GTIN

4045197152343

Artikelklasse

31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med indbygget reverseringsdrev til automatisk tilbageløb. Når gevinddybden er nået, skifter apparatet automatisk, ved at maskinspindelset hæves (slidstærkt kuglesystem!).
- Accelereret returløb (ca. faktor  $1,8 \times n_{\text{maks}}$ ).
- Længdeudligning ved træk
- Med stoparm som drejesikring.
- Vedligeholdelsesfri
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Med hurtigskiftesystem.

**Anvendelse:**

Til maskinel gevindskæring på boremaskiner med manuel tilspænding og uden spindelreversering. Til skæring af gennemgående gevind (med indsætter nr. 335420) og bundhulsgævind (med indsætter nr. 335610).

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsætter, se: Nr. 335420; 335430 (**uden** sikkerhedsglidekobling), nr. 335610; 335620 (**med** sikkerhedsglidekobling).

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	80 mm
L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Morsekonus MK	2
Længde fra maskinspindel	140 mm
Skæreamråde	M3–12
Længdeudligning ved træk	12,5 mm
Maks. omdrejningstal ved fremløb	1200 min <sup>-1</sup>
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Udløserafstand B	6 mm
Produkttype	Gevindskæreapparat

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5