

**Garant****Gevind-hurtigskiftepatron, HSK-A 100, Gevindskæreområde: M6-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Artikelklasse	31P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  - Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

**Anvendelse:**

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Topnøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: DIN 69893

Længdeudligning, tryk: 10 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 60 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indv. Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Længdeudligning, tryk	10 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Gevindskæreområde	M6 – M20
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335647 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335647 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335430 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335647 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele	335470
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
	335430 12

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 12 mm

HSK-kølemiddelrør Til HSK 100

309880 100

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 8 mm

335620 8