

**HOLEX****Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-Ø 20 mm, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Artikelklasse	32P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.**
- **Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.**

Cylinderskaft i henhold til DIN 1835 – form B og E.

**Anvendelse:**

- **Skæring af præcist kalibreret gevind.**
- **Kan anvendes til højre- og venstregevind.**
- **Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.**

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

**Bemærk:**

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 41 mm

**Teknisk beskrivelse**

Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Udvendig Ø D	38 mm

Indv. Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Udragende længde, A-mål	41 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Gevindskæreområde	M3 – M12
Adapter	Skaft-Ø 20 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Hurtigskifteindsatser, sæt med sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335650
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8