



Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M3-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 62 mm

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, tryk	7,5 mm
-----------------------	--------

Længdeudligning, træk	7,5 mm
Udragende længde, A-mål	62 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Udvendig Ø D	38 mm
Indv. Ø D ₁	19 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
	308820 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
	335610 7

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335610 8

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 7 mm

335645 7

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50

308605 50

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 6 mm

335610 6

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335420 7

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335610 10

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 9 mm

335645 9

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 4,5 mm

335645 4,5

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 3,5 mm

335645 3,5

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 8 mm

335645 8

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308760 50