

**Garant****Gevind-hurtigskiftepatron, PSC 63, Gevindskæreområde: M6-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  - Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

**Anvendelse:**

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Topnøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 26623-2

Længdeudligning, tryk: 10 mm

Længdeudligning, træk: 10 mm

Udvendig Ø D: 60 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 97 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indv. Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Længdeudligning, tryk	10 mm
Udragende længde, A-mål	97 mm
Længdeudligning, træk	10 mm
Gevindskæreamråde	M6 – M20
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele	335470
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335430 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7