



Gevind-hurtigskiftepatron, SK 50, Gevindskæreområde: M6-20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 12,5 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Indv. Ø D₁: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 83 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	55 mm
--------------	-------

Længdeudligning, tryk	12,5 mm
Gevindskæreamråde	M6 – M20
Indv. Ø D ₁	31 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Udragende længde, A-mål	83 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8

Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Momentindsats tilSpændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10
	308740 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335430 11

Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele

335470

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308760 50

Antræksbolteform B Passer til konus 50

308640 50

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335620 7

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335430 10

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335430 8

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 6 mm

335430 6

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 50

308830 50

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335620 10

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 16 mm

335647 16

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50

308785 50