

Garant**Gevindskæreapparat, Type: 20/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334100 20/4
GTIN	4045197152374
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med indbygget reverseringsdrev til automatisk tilbageløb. Når gevinddybden er nået, skifter apparatet automatisk, ved at maskinspindelset hæves (slidstærkt kuglesystem!).
- Accelereret returløb (ca. faktor $1,8 \times n_{\text{maks}}$).
- Længdeudligning ved træk
- Med stoparm som drejesikring.
- Vedligeholdelsesfri
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Med hurtigskiftesystem.

Anvendelse:

Til maskinel gevindskæring på boremaskiner med manuel tilspænding og uden spindelreversering. Til skæring af gennemgående gevind (med indsætter nr. 335430) og bundhulsgevind (med indsætter nr. 335620).

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsætter, se: Nr. 335420; 335430 (**uden** sikkerhedsglidekobling), nr. 335610; 335620 (**med** sikkerhedsglidekobling).

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	50 mm
Ø D ₁	31 mm
Udløserafstand B	8 mm
Længdeudligning ved træk	16,5 mm
Maks. omdrejningstal ved fremløb	500 min ⁻¹
Længde fra maskinspindel	170 mm
Udvendig Ø D	100 mm
Skæreområde	M8–20
L ₁	86 mm
Morsekonus MK	4
Produkttype	Gevindskæreapparat

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335430 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14