



Gevindskære-hurtigskiftepatron, BT 40, Gevindskæreområde: M3-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 – 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-2

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, tryk	7,5 mm
-----------------------	--------

Længdeudligning, træk	7,5 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Indv. Ø D ₁	19 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40 SK	308810 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 SK	308820 40

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 SK	308830 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
	335420 10

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40 SK	308812 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 10 mm

335645 10

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 4,5 mm

335420 4,5

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 9 mm

335610 9