

SWISS TOOLS

Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre, PSC50, Til holdefirkant: 20 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318923 20
GTIN	2050001715531
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Holder-standard: ISO 26623-2

Indvendig køling: ja

Udragende længde, A-mål: 98 mm

Spændelængde L₁: 75 mm

B: 30 mm

Udvendig Ø D: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Til holdefirkant	20 mm
Spændelængde L ₁	75 mm
B	30 mm
Udragende længde, A-mål	98 mm
Udvendig Ø D	80 mm
Adapter	PSC 50

Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja