

Garant**Eco-værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319001 30
GTIN	4045197522597
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	38 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
b_2	35 mm
h_1	20 mm

Datablad

h_6	35 mm
l_1	22 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
l_2	40 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder