



## Gevind-hurtigskiftepatron, MK2, Gevindskæreområde: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Morsekonus DIN 228 B.

#### Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

#### Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

#### Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 46 mm

### Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	38 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	19 mm

Længdeudligning, træk	7,5 mm
Udragende længde, A-mål	46 mm
Gevindskæreområde	M3 – M12
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Adapter	MK2
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11