

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319100 16
GTIN	4045197373717
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 43 mm

b<sub>2</sub>: 24 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

Skafthbredde $b_3$	13 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
$h_1$	12 mm
$h_2$	17 mm
$b_2$	24 mm
$b_1$	43 mm
$h_5$	20 mm
$l_1$	44 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------