



## Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-Ø 25 mm, Gevindskæreområde: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Cylinderskaft i henhold til DIN 1835 – form B og E.

#### Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

#### Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

#### Bemærk:

- Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.
- Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 41 mm

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	41 mm
Udvendig Ø D	38 mm

Gevindskæreområde	M3 – M12
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Adapter	Skaft-Ø 25 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Hurtigskifteindsatser, sæt med sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335650
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5